

PC バランサー 用 タイヤリフト

BL-02B

重量のあるタイヤ・ホイールをバランサーに着脱する作業は、腰への負担も大きく大変な労力です。その過程で、主軸に衝撃が加わるとバランサー精度狂いの直接的原因になります。



センタリング(簡易芯出し)機能付

Total Planner & Supplier for Tire Service Equipment



TOYOSEIKI

KOGYO CO., LTD.

▶ BL-02B の特徴

BL-02B

1. レーザーラインによるセンタリング位置の可視化を実現
2. 作業の軽労化と作業効率の改善を実現
3. ホイールバランサーのメーカーや機種、主軸高の制限を極力回避した汎用性の高さを追求
4. 使用頻度の高いコーンやロックハンドル類の備品収納スペースを確保
5. タイヤ保持バーと一体型スライドプレートの採用
6. 低床化へのこだわりとメンテナンス性に優れた構成

※保持バーにはキズ防止プロテクター標準

▶ 作業の流れ

BL-02B

■ タイヤホイールを設置



■ 主軸高まで上昇中



■ レーザー中心がハブ穴に合致



■ スライドさせ完了




▶ 十字レーザー光はリフトの昇降に関係なく常に主軸径中心を照射しています。レーザー光がハブ穴中心に位置する高さまでタイヤを上昇させればセンタリング完了です。

▶ 次に主軸方向にプレートをスライドさせて装着パーツで固定してください。

■ バランサーリフトを使用することで軽労化・効率化と共にハブ穴部との接触による主軸への衝撃に起因する精度ズレやハブ穴のキズ付きを防止できます。

本体寸法図



▶ BL-02B 本体仕様

作動方式	上下レバー
センタリング方式	十字レーザー
最大タイヤ重量	75kg
本体寸法	MIN ▶ 720[D]×950[W]×960[H]mm MAX ▶ 720[D]×1040[W]×1290[H]mm
必要エア圧	800kPa
本体重量	72kg

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



TOYOSEIKI KOGYO CO., LTD. 本 社
東洋精器工業株式会社は足廻りサービス機器のプランナー & サプライヤーです!!
東洋精器工業株式会社

社 兵庫県宝塚市末成町7-3

TEL:0797(74)6605(代) FAX:0797(74)6606
<http://www.toyoseikico.co.jp>

横 浜 支 店 神奈川県横浜市都筑区桜並木12-12
宝塚配送センター 宝塚市末成町7-3

TEL:045(947)1621 FAX:045(947)1622
TEL:0797(74)5483 FAX:0797(74)5493

札幌営業所 TEL:011(862)2526 FAX:011(861)1275
金沢営業所 TEL:076(237)6211 FAX:076(237)6879
仙台営業所 TEL:022(788)0861 FAX:022(788)0862
大阪営業所 TEL:0797(74)6603 FAX:0797(74)5493

新潟営業所 TEL:025(267)7762 FAX:025(233)5244
岡山営業所 TEL:086(243)0061 FAX:086(243)2165

埼玉営業所 TEL:048(774)5505 FAX:048(774)4622
広島営業所 TEL:082(923)9792 FAX:082(923)9794

千葉営業所 TEL:043(239)0382 FAX:043(239)0386
高松営業所 TEL:087(866)9577 FAX:087(866)9578

名古屋営業所 TEL:0561(62)5133 FAX:0561(62)5017
福岡営業所 TEL:092(288)7570 FAX:092(288)7580

トレーニングセンター：仙台・横浜・名古屋・大阪・高松・福岡