

TOYOSEIKI **M-897**



特徴



視認性と精度を重視してライト機能付デジタル表示式のチャック&ゲージを採用しています。

めくり上げ時にタイヤビード損傷を生じさせない独自機構を有し、熟練作業によるタイヤレバー操作に匹敵するスムーズさとパワーを兼ね備えています。

寸法図



標準付属品



ビードヘルパー、ピッチゲージ、リバースプロテクター、リム回り止めピン各種、リムプロテクター、センターロックハンドルユニット、中コーンプロテクター、大コーン、大コーンプロテクター、LTコーン、小コーン、マウントプロテクター、デマウントプロテクター、樹脂レバー、ターンテーブルプロテクター

仕様：M-897 サポートユニット標準装備

適用サイズ	適用リム径	12インチ ~ 30インチ
	適用リム幅	14インチ
	最大タイヤ外径	1120mm
ターンテーブル	固定方法	手動
	回転速度	6.5rpm
タイヤリフト	動力源	エアー
	最大重量	85kg
電源		単相200V 1.1kw
本体重量		420kg
本体寸法(D×W×H)		1750×2300×2040mm

※仕様の範囲内であってもタイヤ・ホイールの形状等によってはご使用いただけない場合もあります。
※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

PIT M-897



LEVER-LESS FULL AUTOMATIC HIGH QUALITY TYRE CHANGER

・ ニュースタンドードの
扉が開かれる ・



動画はこちら



TOYOSEIKI KOGYO CO.,LTD.
東洋精器工業株式会社は足廻りサービス機器のプランナー&サプライヤーです!!
東洋精器工業株式会社

札幌営業所 TEL:011(862)2526 FAX:011(861)1275 仙台営業所 TEL:022(788)0861 FAX:022(788)0862 新潟営業所 TEL:025(267)7762 FAX:025(233)5244 埼玉営業所 TEL:048(774)5505 FAX:048(774)4622 千葉営業所 TEL:043(239)0382 FAX:043(239)0386 名古屋営業所 TEL:0561(62)5133 FAX:0561(62)5017 金沢営業所 TEL:076(237)6211 FAX:076(237)6879 大阪営業所 TEL:0797(74)6603 FAX:0797(74)5493 岡山営業所 TEL:086(243)0061 FAX:086(243)2165 広島営業所 TEL:082(923)9792 FAX:082(923)9794 高松営業所 TEL:087(866)9577 FAX:087(866)9578 福岡営業所 TEL:092(288)7570 FAX:092(288)7580

トレーニングセンター：仙台・横浜・名古屋・大阪・高松・福岡

TOYOSEIKI

TOYOSEIKI M-897



従来タイヤチェンジャーの操作ステップを残したセンターロック式レバーレス機構を特徴とするM-897。
 労力を低減するオペレーション効果により、タイヤ種別による交換難易度を排除し、
 マシンが各工程作業を手順通りにスムーズにおこなうことを可能とした、
 “センターロック式レバーレスチェンジャー”のベーシックスタンダード。

特徴


- 乗用車の小径一般タイヤから偏平高剛性タイヤ、15/16インチのライトトラックタイヤまで対応
- センターロック式のためセットが容易でリム損傷リスク無し
- タイヤ種類に関わらずオペレーション手順が同一で馴染みやすい
- これまでのような熟練技術不要
- 軽労化に特化した安全設計
- テーブルレスにより回転板への巻き込みリスクや指詰めリスクから解放
- 最大リム径30インチに対応
- タイヤリフト標準装備



ふたつの独立したペダルを配置していることで、リフトの昇降における作動・停止の微調整が作業者の意のままに容易におこなえます。



レバーレスツールの作動は、操作レバーの上下だけです。作業者は全く労力を必要としません。



サポートユニットのツールは上下で独立した機構のため、直観的にオペレーションを進めることができます。上ツール、下ツール共に操作レバーの上下だけです。作業者は全く労力を必要としません。

操作手順



ローラーで押さえ、ツールの挿入を容易にします。



ツールを下げ、上ビードが掛ければローラーを外します。



操作レバーでツールを戻し上ビードを引き上げます。



下ビードはローラーで押し上げて外します。



ローラーとプレスバーを併用して組み込みます。